品番: EA803AC

品名: AC100V/1140W/(6.0,8.0,12.0mm) ルーター



販売価格	56,000円 (税抜)/ 61,600円(税込)				
カタログ価 格	56,000円(税抜)/61,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 01:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M12BA		
電源	AC100V	電流	12A		
消費電力	1140W	取付ビット軸径	6·8·12mm(6·8mmはチャックスリー ブ使用)		
回転数	25000rpm	コード長	5m		
サイズ	300×165×185(H)mm	重量	3.5kg		
本体二重絶縁構造、スピンドルロック、ブレーキ付					
付属品	ストレートビット(超硬8×8mm)、チャックスリーブ6mm・8mm用、ストレートガイド	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-5、 ストップカーボ ン:EA813HH-15		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.