

品番 : EA803AC-3

品名 : AC100V/1430W/12.0mm 電子ルーター



販売価格	57,900円(税抜) / 63,690円(税込)		
カタログ価格	57,900円(税抜) / 63,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	M12V2
名称	本体	取付ビット軸径	6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm (6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用)
回転数	8,000~22,000rpm	電源	AC100V/1,430W
サイズ	全長:320mm	重量	6.3kg
コード長	2心・2.5m	電流	15A
付属品	ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド センタリングゲージ テンプレートガイド テンプレートガイドアダプタ ダストガイド ダストガイドアダプタ スパナ(口幅23mm) コレットチャック(8mm) チャックスリーブ(6mm) ガイドバー バーホルダ		

ハンドルを握ったままで回転数が変速可能

切込み深さ微調整機構付			
切粉の飛散を軽減する			
二重絶縁			
電子制御			
スピンドルロック付			
集じん機取付可			
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-8 ストップカーボン:EA813HH-18		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.