

品番：EA803AS-2A

品名：AC100V/500W/6.0mm トリマー



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ATR51
電源	AC100V・500W	取付ビット軸径	6mm
回転数	30,000rpm	サイズ	90×103×179(H)mm
重量	1.3kg	コード長	2.5m
付属品	超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-11

本体二重絶縁構造

スミ線、加工線がよく見える透明ベースプレート

操作性の良いスナップオンスイッチ

面取り、内面加工、溝切り等の木工作業に。

集じん機併用可

#### 代替品

品番	EA803AT-1
コメント	仕様をご確認ください。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.