

品番：EA803AT-2

品名：AC100V/370W/6.0mm トリマー



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ATRE40
電源	100V・370W	取付ビット軸径	6mm
回転数	30,000rpm	サイズ	90×103×211(H)mm
重量	1.3kg	用途	面取り、溝切り等の木工作業に。
付属品	超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-10

起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ

切込み深さ調整はラック&ピニオン式

コード長	2.5m		
二重絶縁			

#### 代替品

品番	EA803AS-2A
コメント	仕様ご確認ください



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.