

品番：EA809-117

品名：φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(V溝)



販売価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
カタログ価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	アイウッド	型番	89726
外径	100	最大回転数(rpm)	14500
刃厚	10.0mm	材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤモンド
サイズ(W×D×H)mm	148×133×23	ねじサイズ	M10×1.5mm
重量(g)	281		

コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用

代替品

	<p>品番 EA809-77</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.