

品番：EA809-117

品名：φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(V溝)



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		



#### 仕様

メーカー	アイウッド	型番	89726
外径	100	最大回転数(rpm)	14500
刃厚	10.0mm	材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤモンド
サイズ(W×D×H)mm	148×133×23	ねじサイズ	M10×1.5mm
重量(g)	281		
コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用			

#### 代替品

	<b>品番</b> EA809-123 <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.