



品番：EA809-72

品名：φ100x20.0mm ダイヤモンドホイール



販売価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
カタログ価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	FD-SP4
商品名	スパイク100	用途	アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗膜全般、リシン、スタッコ、吹付けタイル、接着剤など
最大回転数	14500rpm	外径	100mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm
塗装剥がし、下地目粗らしに最適			
積層ダイヤモンド+整列ダイヤモンドで目詰まりを低減			
ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現			
下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.