



品番：EA809-73

品名：φ 92xM10mm ダイヤモンドホイル(コンクリート下地用)



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	CO-W4
商品名	トマックス8	外径(mm)	92
チップ数	8P	最大回転数(rpm)	14,500
ねじサイズ	M10×1.5		
ショックレスフランジが振動を吸収し、振動を低減			
コンクリート下地用			
弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など			
厚膜研削も抜群のスピード			
樹脂塗膜や接着剤のはがし作業に最適			
弾性塗膜、アクリル系塗膜エポキシ系塗膜、吹付タイル、接着剤のはがし作業に最適			
低振動 ショックレスフランジ装着			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.