



品番 : EA809-91

品名 : $\phi 105 \times 2.0 \times 20.0\text{mm}$ ダイヤモンドカッター



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1014ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	RC-DX4
商品名	職人芸DXリム	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数	14500rpm	外径	105mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ			
冷却性の高い刃先形状で高い切れ味			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.