

品番：EA809AA-103A

品名：# 40/100mm ジルコフラップディスク



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 565円(税抜)／ 622円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 565円(税抜)／622円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 52 （2026/03/28 04:44現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0971ページ                       |      |   |



高い研削力を有しています

仕様

|              |          |            |             |
|--------------|----------|------------|-------------|
| 外径(mm)       | 100      | 穴径(mm)     | 15(16)      |
| 粒度           | #40      | 最大回転数(rpm) | 15,300      |
| ベース材質        | ファイバーグラス | 研磨砥粒材質     | アルミニウムオキサイド |
| 用途           | 一般鋼用     | 入数         | 1枚          |
| アングルタイプ      |          |            |             |
| 15mmアダプターが付属 |          |            |             |