

品番：EA809AL-123

品名：# 60/125mm フラップ° ディスク(ジルコニア/アングル型)



販売価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/26 14:55現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

外径	125mm	最大回転数	12,200
材質	ジルコニアアルミナ	取付穴径	22.23mm
粒度	#60		
スチール、ステンレス、鋳鋼用			
アングルタイプ			
長方形のフラップにより、常に高い研削力を維持します。			
125mmディスクグラインダー用			
多層研磨コーティング			
ジルコニウムコランダムの自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。			
ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。			
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

