


品番：EA809AL-14

品名：# 40/125mm フラップディスク(セラミック)



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/06/25 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

穴径(mm)	22.23	外径(mm)	125
最大回転数	12,200	粒度	#40
材質	セラミック		
スチール、ステンレス、チタニウム、ニッケル合金用			
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。			
6層のフラップで長寿命。			
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。			
125mmディスクグラインダー用			
硬化面、耐摩耗性鋼、スケール層と硬質層、チタン合金、装甲溶接でも短時間で加工できます。			
セラミック砥粒とステンレス鋼用の研磨補助剤を使用している為、特にステンレス鋼の研削作業に適しています。			
セラミック砥粒は柔らかいため、非常に研削力が高い製品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.