


品番：EA809AL-163

品名：# 80/125mm フラップ°ディスク(ジルコニア/X-LOCK)



販売価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/03/24 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

穴径(mm)	22.23	外径(mm)	125
最大回転数	12,200	粒度	#80
材質	ジルコニアアルミナ		
長方形のフラップにより、常に高い研削力を維持します。			
スチール、ステンレス、鋳鋼用			
多層研磨コーティング			
ジルコニウムコランダム の自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。			
X-LOCK対応ディスクグラインダー用 レンチを使用せず、手作業ですばやくワンクリックで組み立てることができます。			
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。			
ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.