品番: EA809AL-2

品名:#60/100mm フラップディスク(セラミック)



販売価格	895円(税抜)/985円(税込)				
カタログ価格	895円(税抜)/985円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>116</b> (2025/11/13 21:58現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1009ページ				











## 仕様

最大回転数	15,300	材質	セラミック、ジルコニアアルミナ
取付穴径	15mm	直径	100mm
粒度	#60		

特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

6層のフラップで長寿命。

フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。

スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用

セラミックとジルコニアアルミナを独自に配合したハイブリット砥粒です。

2つの特徴を併せ持っている為、様々な被削材に効果を発揮します。

ルーカス独自のフラップ形状・角度とハイブリッド砥粒の相乗効果によって研削力と耐摩耗性が向上しています。

低振動、低騒音、研削性、耐久性が向上しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.