

品番：EA809AL-31

品名：# 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 152 (2026/05/06 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



断面



6層
フラップ

仕様

最大回転数	15,300	材質	ジルコニアアルミナ
取付穴径	15mm	直径	100mm
粒度	#40		
スチール、ステンレス、鋳鋼用			
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。			
6層のフラップで長寿命。			
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。			
ジルコアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。			
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.