品番: EA809AL-44

品名:#36/125mm フラップディスク(アルミ用)



販売価格	1,270円(税抜)/1,397円(税込)					
カタログ価格	1,270円(税抜)/1,397円(税込)					
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/10 15:01現在)					
商品入数	1	販売単位	枚			
カタログページ	1009ページ					











## 仕様

穴径(mm)	22.23	外径(mm)	125
最大回転数	12,200	粒度	#36
材質	シリコンカーバイド		

アルミ合金、チタン、ガラス、セラミック、プラスチック用

アルミ合金の溶接時の下処理と仕上げに最適です。

CFRP、GFRPの加工にも使用できます。

特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

6層のフラップで長寿命。

フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。

125mmディスクグラインダー用

多層研磨コーティング

シリコンカーバイト砥粒を使用しているため、特にアルミでの研削作業に適しています。

## 株式会社エスコ