

品番：EA809BB-20C

品名：100mm/ 640W ディスクグラインダーセット



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/28 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1</li><li>・オフセット砥石×5枚(#24)</li><li>・#40ジルコフラップディスク×2枚</li><li>・#60ジルコフラップディスク×2枚</li><li>・100×2.0mm 切断砥石×10枚</li><li>・ケース×1</li></ul>	本体仕様	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm</li><li>・スピンドル径: M10×1.5</li><li>・回転数: 12,000rpm</li><li>・モーター: 100V・640W・6.6A</li><li>・サイズ: 257×120×104(H)mm</li><li>・重量: 1.5kg</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付</li><li>・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ</li><li>・最大出力: 850W</li><li>・コード長: 2m</li></ul>
〈オフセット砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径: 100mm</li><li>・穴径: 15mm</li><li>・厚み: 4mm</li><li>・粒度: #24</li><li>・砥粒: A/WA</li><li>・硬度: P</li><li>・最大回転数: 13690rpm</li><li>・最大使用周速度: 4,300m/min</li><li>・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。</li></ul>	〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・粒度: A/WA46P</li><li>・サイズ: φ100×2×15mm穴</li><li>・最大回転数: 13,690rpm</li><li>・金属切断用に</li></ul>
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ: 415×160×105mm</li><li>・材質: スチール</li><li>・砥石用仕切板付</li></ul>		

代替品



品番 EA809BB-20D  
コメント 変更点:砥石・ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.