

品番 : EA809BB-20D

品名 : 100mm / 640W ディスクグラインダーセット



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0839ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1</li><li>・切断砥石×5枚 (#46)</li><li>・オフセット研削砥石×5枚 (#36)</li><li>・工具箱×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・回転数:12,000rpm</li><li>・電源:100V・640W・6.6A</li><li>・サイズ:257×120×104(H)mm</li><li>・重量:1.5kg</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付</li><li>・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ</li><li>・最大出力:850W</li><li>・コード長:2m</li></ul>
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・粒度:#46</li><li>・サイズ: φ105×1.0×15mm穴</li><li>・最大回転数:15,300rpm</li><li>・材質:アルミニウムオキサイド</li><li>・スチール、ステンレス、チタニウム用</li><li>・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。</li></ul>	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・厚み:3mm</li><li>・粒度:#36</li><li>・最大回転数:13,750rpm</li><li>・最大使用周速度:72m/s</li><li>・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用</li><li>・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。</li><li>・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。</li></ul>
〈ケース仕様〉	・サイズ:430×180×230(H)mm		

・材質:ポリプロピレン  
・中皿1枚付  
中皿はスライドする為(固定も可能)、  
本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.