品番: EA809BB-2A

品名:100mm/640W ディスクグラインダー



販売価格	<b>10,500円</b> (税抜)/11,550円(税込)					
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 18:23現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0857ページ					







## 仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030
仕様	本体のみ	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12,000rpm
電源	100V·640W·6.6A	最大出力	850W
サイズ	257×120×104(H)mm	重量	1.5kg
コード長	2m	砥石厚さ	4~6mm
付属品	#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル		

## 細身ボディ

二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付

手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付

低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能

## 株式会社エスコ