

品番 : EA809BB-2A

品名 : 100mm / 640W ディスクグラインダー



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/05 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030
仕様	本体のみ	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12,000rpm
電源	100V・640W・6.6A	最大出力	850W
サイズ	257×120×104(H)mm	重量	1.5kg
コード長	2m	砥石厚さ	4~6mm
付属品	#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル		

細身ボディ

二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付

手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付

低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

