

品番：EA809BB-4A

品名：100mm/ 850W ディスクグラインダー



販売価格	15,800円(税抜)／ 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/24 19:50現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG113
砥石サイズ	100mm	穴径	15mm
スピンドル径	M10×1.5	握り径	52mm
サイズ	117×279×88(H)mm	重量	1.5kg
電源	AC100V・850W・8.8A	最大出力	1100W
回転数	12000/min	コード長	2.5m
二重絶縁、カニ目スパナ、スピンドルロック、砥石カバー付			
砥石別売			
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り			
最大出力1,100Wのハイパワー			
狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド			
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防じんフィルタ			
防じん性に優れたラビリンス構造			

