品番: EA809BC-2B

品名:刃研ぎグラインダー



販売価格	9,810円(税抜)/10,791円(税込)				
カタログ価 格	9,810円(税抜)/10,791円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 17:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0857ページ				











## 仕様

メーカー	京セラ	型番	CG11
回転数	7,000rpm	電流	2.2A
電源	AC100V·210W	砥石サイズ	外径φ100×内径15mm
サイズ	214×59×80(H)mm	コード長	2m
重量	970g	替カーボンブラシ	EA813RA-5
付属品	#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm		

乾式砥石用、本体二重絶縁構造

乾式砥石で手軽な刃研ぎ

握りやすく操作性の良いコンパクトボディ

刃研ぎに最適な回転数7,000min-1

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.