

品番：EA809BC-2B

品名：刃研ぎグラインダー



販売価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
カタログ価格	9,530円(税抜) / 10,483円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	CG11
回転数	7,000rpm	電流	2.2A
電源	AC100V・210W	砥石サイズ	外径φ100×内径15mm
サイズ	214×59×80(H)mm	コード長	2m
重量	970g	替カーボンブラシ	EA813RA-5
付属品	#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm		
乾式砥石用、本体二重絶縁構造			
乾式砥石で手軽な刃研ぎ			
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ			
刃研ぎに最適な回転数7,000min-1			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.