

品番：EA809BD-40C

品名：100mm/ 900W ディスクグラインダーセット



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			




### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10SQ2※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1</li><li>・切断砥石×10枚</li><li>・オフセット研削砥石×5枚(#36)</li><li>・工具箱×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥石サイズ…φ100×穴径…15mm</li><li>・スピンドル径…M10×1.5</li><li>・回転数…10,500rpm</li><li>・最大出力…1060W</li><li>・電源…100V・900W・9.5A</li><li>・コード長…2.5m</li><li>・サイズ…273×63(H)mm</li><li>・重量…1.8kg</li><li>・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可</li><li>・安全性の高いパドルスイッチ採用</li></ul>
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・粒度:SG46T BF</li><li>・サイズ:φ105×1.0×15mm穴</li><li>・最大回転数:14,520rpm</li><li>・最大使用周速度:80m/s</li><li>・セラミック砥粒</li><li>・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に</li></ul>	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・厚み:3mm</li><li>・粒度:#36</li><li>・最大回転数:13,750rpm</li><li>・最大使用周速度:72m/s</li><li>・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用</li><li>・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。</li><li>・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。</li></ul>

〈ケース仕様〉	・サイズ:430×180×230(H)mm ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、 本体底の収納物を取り出しやすくなっ ています。	
---------	--	--

代替品

	<p><b>品番</b> EA809BJ-2A</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.