

品番：EA809BE-20B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	22,200円(税抜)／ 24,420円(税込)			
カタログ価格	22,200円(税抜)／24,420円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 14:42現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10B3※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BE-2A) ・オフセット砥石×5枚 (#24) (EA809YE-124) ・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A) ・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A) ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ: φ 100×穴径 15mm(最大厚さ: 6mm) ・スピンドル径: M10×1.5 ・最大出力: 980W ・回転数: 12000rpm ・電源: 100V・760W・7.8A ・サイズ: 280×56×60(H)mm ・重量: 1.8kg ・コード長: 2.5m (2心) ・替カーボンブラシ: EA813HH-4(標準付属) ・ストップカーボンブラシ: EA813HH-14 ・#36レジノイド砥石×1 (本体付属。取り付けねじは雌ねじタイプ)、スパナ、サイドハンドル付 ・分割コアモーターにより高出力 ・冷却効率向上 ・2アクションスライドスイッチ ・二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付 ・握りやすい細径ボディφ 56mm ・ホイールナット方式: 先端工具の制限なし
〈オフセット砥石仕様〉	・外径: 100mm ・穴径: 15mm	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径: 100mm ・穴径: 15 (16)

	・厚み:4mm ・粒度:＃24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		・粒度:＃40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ
〈＃60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:＃60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ	〈ケース仕様〉	・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

代替品

	品番 EA809BG-45 コメント 仕様をご確認ください。
---	--