

品番：EA809BE-20E

品名：100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット



販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10B4※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	<セット内容>	●ディスクグラインダー×1 ●切断砥石×10枚(φ105×1mm) ●フレキシブル砥石×5枚(φ100×3mm/#36) ●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品) ●ホイルワッシャB3(ダイヤ用)×1個 ●サイドハンドル×1 ●スパナ×1 ●ケース×1

#### <本体仕様>

- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- スピンドル径…M10×1.5
- 最大出力…1000W
- 回転数…9,000rpm
- 電源…AC100V・780W・8.0A
- コード長…2.5m
- サイズ…280×56×60(H)mm
- 重量…1.8kg
- 二重絶縁、ブレーキ付、スライドスイッチ、スピンドルロック付
- 付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
- 3方向にサイドハンドルが取付け可能。狭所作業にも対応できます。

#### <切断砥石仕様>

- サイズ…φ100×1.0×穴径15mm

- 粒度…SG#46
- 最大回転数(rpm)…14,520
- 対応被削材…スチール、ステンレス用
- 砥粒…セラミック
- セラミック砥粒で長寿命

<フレキシブル砥石仕様>

- 粒度…#36
- 入数…5
- サイズ…φ100×3×15mm穴
- 対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
- 最大回転数…13,750rpm
- 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

<ケース仕様>

- サイズ…430×180×230(H)mm
- 樹脂製
- 中皿付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.