

品番：EA809BE-2A

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダー



販売価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10B3
電源	単相交流50/60共用 AC100V・760W・7.8A	モーター	単相直巻整流子モーター
最大出力	980W	砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚さ:6mm)
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12000回/分
コード長	2.5m(2心)	サイズ	280(W)×56(D)×60(H)mm
重量	1.8kg(コード・砥石含まず) 1.6kg(コード、砥石、ホイルガード、サイドハンドル含まず)	付属品	φ100×穴径15mm×厚さ3mmレジノイド フレキシブル砥石×1 スパナ サイドハンドル
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14		

分割コアモーターにより高出力・高耐久

冷却効率向上

2アクションスライドスイッチ

二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付

握りやすい細径ボディφ56mm

ホイールナット方式:先端工具の制限がなし

代替品

	<p>品番 EA809BE-2B</p> <p>コメント 過負荷耐力が40%UPしました。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.