

品番 : EA809BE-2B

品名 : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダー



販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10B4
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5
最大出力	1000W	回転数	9,000rpm
電源	AC100V・780W・8.0A	コード長	2心・2.5m
サイズ	280(W)×56(D)×60(H)mm	重量	1.8kg(コード・トイシ含まず)
付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14
モーター	単相直巻整流子モーター	スイッチ形式	スライド式

握りやすい細径ボディφ56mm

分割コアモーターにより高出力・高耐久

冷却効率向上

2アクションスライドスイッチ

二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付

ホイルナット方式:先端工具の制限がなし

3方向サイドハンドル取付け可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.