

品番：EA809BG-35

品名：100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット



販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



### 仕様

メーカー	HiKOKI	仕様	エスコセット
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スナップ式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み6mm)	スピンドル径	M10×1.5
最大出力	1,100W	回転数	12,000rpm
電源	AC100V・780W・8.0A	コード長	2.5m(3心)※アースクリップ付
サイズ	268×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14	〈セット内容〉	本体×1台、切断砥石(105×1.0mm)×10枚、#36オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、#36レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ×1、サイドハンドル×1

重負荷作業により強く、最大出力もアップ

全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。

3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。

アルミボディ、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.