品番: EA809BG-36

品名: 100mm/1100w 電気ディスクグラインダー



販売価格	17,000円(税抜)/18,700円(税込)				
カタログ価格	17,000円(税抜)/18,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 15:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					











## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SHA
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スナップ式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み6mm)	スピンドル径	M10×1.5
最大出力	1,100W	回転数	12,000rpm
電源	AC100V·780W·8.0A	コード長	2.5m(3心)※アースクリップ付
サイズ	268×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14	付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル

全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。

重負荷作業により強く、最大出力もアップ

3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。

アルミボディ、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm)

## 株式会社エスコ