品番: EA809BG-41

品名: 100mm/1100w 電気ディスクグラインダー



販売価格	<b>15,000円</b> (税抜)/ 16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 15:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					









## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SP5
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スナップ式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み:6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm
回転数	12,000rpm	電源	AC100V·780W·8.0A
コード長	2.5m(2心)	サイズ	258×56×60(H)mm
重量	1.6kg(砥石・コード含まず)	モーター	単相直巻整流子モーター
電圧	単相交流 50/60Hz 共用	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14
付属品	レジノイドフレキシブル砥石×1、スパ ナ、サイドハンドル		

3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。

二重絶縁、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.