

品番 : EA809BG-41

品名 : 100mm/1100w 電気ディスクグラインダー



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0825ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SP5
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スナップ式
砥石サイズ	φ 100×穴径15mm(最大厚み:6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm
回転数	12,000rpm	電源	AC100V・780W・8.0A
コード長	2.5m(2心)	サイズ	258×56×60(H)mm
重量	1.6kg(砥石・コード含まず)	モーター	単相直巻整流子モーター
電圧	単相交流 50/60Hz 共用	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14
付属品	レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル		
3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。			
二重絶縁、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ 56mm)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.