品番: EA809BG-46

品名: 100mm/1160w 電気ディスクグラインダー



販売価格	<b>15,900円</b> (税抜)/ 17,490円(税込)						
カタログ価格	15,900円(税抜)/17,490円(税込)						
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/03 22:02現在)						
商品入数	1	販売単位	台				
カタログページ							









## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SH7	
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スライド式	
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み: 6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm	
最大出力	1,160W	回転数	12,000rpm	
電源	AC100V·800W·8.2A	コード長	2.5m(2心)	
サイズ	270×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)	
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用	
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14	付属品	レジノイドフレキシブル砥石×1、スパ ナ、サイドハンドル	

小形サイズによる操作性向上(全長270mm、 $\phi$ 56mmボディ)

3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。

二重絶縁、スピンドルロック付、スライドスイッチ

## 株式会社エスコ