

品番：EA809BG-46

品名：100mm/ 800w 電気ディスクグラインダー



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10SH7
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スライド式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み: 6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm
最大出力	1,160W	回転数	12,000rpm
電源	AC100V・800W・8.2A	コード長	2.5m(2心)
サイズ	270×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-4 ストップカーボン: EA813HH-14	付属品	レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル
小形サイズによる操作性向上(全長270mm、φ56mmボディ)			
3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。			
二重絶縁、スピンドルロック付、スライドスイッチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

