品番: EA809BH-10D

品名:100mm/760W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,100円 (税抜)/ 27,610円(税込)				
カタログ価 格	25,100円(税抜)/27,610円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 15:21現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					









仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセッ ト品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ・切断砥石×10枚 ・オフセット研削砥石×5枚(#36) ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本 体仕様〉	 ・砥石サイズ: ø100×穴径15mm ・スピンドル径: M10×1.5 ・回転数: 12,000rpm ・モーター: 100V・760W・8A ・サイズ: 295×64×60(H)mm ・重量: 1.9kg ・最大出力: 1160W ・コード長: 2.5m ・強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付
〈切断砥石仕様〉	 ・粒度:SG46T BF ・サイズ: \$\phi\$105×1.0×15mm穴 ・最大回転数:14,520rpm ・最大使用周速度:80m/s ・セラミック砥粒 ・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に 	〈オフセット研削砥石仕 様〉	 ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:3mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13,750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉	・サイズ:430×180×230(H)mm ・材質:ポリプロピレン	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14

・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、 本体底の収納物が取り出しやすくなっ ています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.