

品番：EA809BH-10D

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・砥石サイズ: φ100×穴径15mm・スピンドル径: M10×1.5・回転数: 12,000rpm・モーター: 100V・760W・8A・サイズ: 295×64×60(H)mm・重量: 1.9kg・最大出力: 1160W・コード長: 2.5m・強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・粒度: SG46T BF・サイズ: φ105×1.0×15mm穴・最大回転数: 14,520rpm・最大使用周速度: 80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径: 100mm・穴径: 15mm・厚み: 3mm・粒度: #36・最大回転数: 13,750rpm・最大使用周速度: 72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・サイズ: 430×180×230(H)mm・材質: ポリプロピレン	替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-4 ストップカーボン: EA813HH-14

・中皿1枚付

中皿はスライドする為(固定も可能)、
本体底の収納物が取り出しやすくなっ
ています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.