

品番：EA809BJ-20B

品名：100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10BYEQ2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	本体×1 ケース×1 セラミックフラップディスク×4枚 (#40×2枚、#60×2枚)	ケース仕様	サイズ:430×180×230(H)mm 重量:1040g 材質:ポリプロピレン 中皿1枚付き
<セラミックフラップディスク仕様>			
粒度	#40、#60	適合材	スチール、ステンレス、チタン、鋳造材
サイズ	外径:100mm 穴径:15mm	材質	基材:グラスファイバー グリッド:セラミック
<本体仕様>			
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5
無負荷回転数	10,000rpm	電源	100V・1050W・12A
最大出力	1600W	コード長	2.5m
サイズ	309×60(H)mm	重量	1.9kg
付属品	ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・ フィルタ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】		
サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.