

品番 : EA809BL-2D

品名 : 100mm/ 790W ディスクグラインダー



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1061
仕様	本体のみ	砥石サイズ	φ100×穴径15mm (使用可能な砥石の厚さは6mmまで)
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12000rpm
電源	単相・交流100V 50/60HZ	電流	8.1A
消費電力	790W	最大出力	1100W
サイズ	263×117×88(H)mm	コード長	2.5m
重量	1.6kg	材質	樹脂
付属品	カニ目スパナ	用途	・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、 仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、レン ガ、タイル、鉄、ステンレスなどの切断

二重絶縁

狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド

直径56mmの細握りグリップ

軽くしっかりと握れる全長26cmのコンパクトボディ

優れた防じん性能(ラビリンス構造)

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.