

品番：EA809BL-3A

品名：100mm/1260W ディスクグラインダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/24 19:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0839ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------|--------|----------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1063 |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 回転数 | 12000rpm | 電源 | 100V・850W・8.8A |
| サイズ | 117×263×88(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| コード長 | 2.5m | 付属品 | カニ目スパナ |

砥石別売

最大出力1,260Wのハイパワーモデル

狭いところも入り込める

クラスで最も低いスリムギヤヘッド

直径56mmの細握りグリップ

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ

優れた防じん性能(ラビリンス構造)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.