

品番：EA809BP-10C

品名：100mm/ 730W ディスクグラインダーセット



販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)			
カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 14:59現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0857ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BP-1A) ・オフセット砥石(#24)×5枚 (EA809YE-124) ・ジルコフラップディスク(#40×2) (EA809AA-103A) ・ジルコフラップディスク(#60×2) (EA809AA-105A) ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・最大出力:980W ・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ・コード長:2.5m ・スピンドル径:M10×1.5 ・重量:1.5kg ・回転数:12000rpm ・電源:AC100V、730W、7.5A ・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm) ・カニ目スパナ、砥石カバー付
〈オフセット型砥石仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:4mm ・粒度:#24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーガラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60	〈ケース仕様〉	・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

	・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバークラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ	
--	---	--

代替品

	品番 EA809BP-10D コメント 変更点:ケース、砥石
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.