品番: EA809BP-10D

品名:100mm/730W ディスクグラインダーセット



販売価格	21,300円 (税抜)/ 23,430円(税込)				
カタログ価 格	21,300円(税抜)/23,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 12:53現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					











仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	 ディスクグラインダー本体×1台 ・オフセット砥石(#36)×5枚 ・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚 ・収納ケース×1個 	〈ディスクグラインダー本 体仕様〉	 ・最大出力:980W ・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ・コード長:2.5m ・スピンドル径:M10×1.5 ・重量:1.5kg ・回転数:12000rpm ・電源:AC100V、730W、7.5A ・サイズ:117×279×88(H)mm(握り φ52mm) ・カニ目スパナ、砥石カバー付
〈オフセット型砥石仕 様〉	 ・外径:100mm ・厚み:3mm ・穴径:15mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・対応被削材:一般鋼・ステンレス・アルミなど 	〈超薄型切断砥石〉	・外径:105mm ・厚み:1mm ・穴径:15mm ・粒度:#46 ・最大回転数:15300rpm ・スチール、ステンレス、チタニウム用
〈ケース仕様〉	・サイズ:430×180×230(H)mm ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付き		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.