

品番：EA809BP-10D

品名：100mm/ 730W ディスクグラインダーセット



販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0839ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1台</li><li>・オフセット砥石(#36)×5枚</li><li>・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚</li><li>・収納ケース×1個</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・最大出力:980W</li><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm</li><li>※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。</li><li>・コード長:2.5m</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・重量:1.5kg</li><li>・回転数:12000rpm</li><li>・電源:AC100V、730W、7.5A</li><li>・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm)</li><li>・カニ目スパナ、砥石カバー付</li></ul>
〈オフセット型砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・厚み:3mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・粒度:#36</li><li>・最大回転数:13750rpm</li><li>・最大使用周速度:72m/s</li><li>・対応被削材:一般鋼・ステンレス・アルミなど</li></ul>	〈超薄型切断砥石〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:105mm</li><li>・厚み:1mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・粒度:#46</li><li>・最大回転数:15300rpm</li><li>・スチール、ステンレス、チタニウム用</li></ul>
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ:430×180×230(H)mm</li><li>・材質:ポリプロピレン</li><li>・中皿1枚付き</li></ul>		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.