

品番 : EA809BP-10D

品名 : 100mm/ 730W ディスクグラインダーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 17,300円(税抜)／19,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,300円(税抜)／19,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/05 21:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0839ページ | | |



仕様

| メーカー | 京セラ | 型番 | AG111※ESCOオリジナルセット品 |
|--------------|--|------------------|--|
| 〈セット内容〉 | <ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1台・オフセット砥石(#36)×5枚・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚・収納ケース×1個 | 〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・最大出力:980W・砥石サイズ: φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。・コード長:2.5m・スピンドル径:M10×1.5・重量:1.5kg・回転数:12000rpm・電源:AC100V、730W、7.5A・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm)・カニ目スパナ、砥石カバー付 |
| 〈オフセット型砥石仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・厚み:3mm・穴径:15mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・対応被削材:一般鋼・ステンレス・アルミなど | 〈超薄型切断砥石〉 | <ul style="list-style-type: none">・外径:105mm・厚み:1mm・穴径:15mm・粒度:#46・最大回転数:15300rpm・スチール、ステンレス、チタニウム用 |
| 〈ケース仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付き | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.