

品番：EA809BP-1A

品名：100mm/ 730W ディスクグラインダー



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111
用途	鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・瓦の切断	最大出力	980W
砥石サイズ	φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。	コード長	2.5m
スピンドル径	M10×1.5	重量	1.5kg
回転数	12,000rpm	電源	100V
サイズ	117×279×88(H)mm(握りφ52mm)	付属品	カニ目スパナ、砥石カバー
直径52mmの極細握り			
狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド			
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ			
防塵性に優れたラビリンス構造			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

