

品番：EA809BP-2B

品名：100mm/ 730W ディスクグラインダー



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG111H
砥石サイズ	φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。	スピンドル径	M10×1.5
回転数	9,500rpm	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	730W	電流	7.5A
最大出力	980W	サイズ	117×279×88(H)mm(握りφ52mm)
重量	1.5kg	コード長	2.5m
用途	・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイルの切断	付属品	カニ目スパナ、砥石カバー

低いギアヘッドで狭いところも入り込める
二重絶縁、スピンドルロック機構、集じん機併用可
直径52mmの極細握り
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

防塵性に優れたラビリンス構造
補助ハンドル左右取り付け可
砥石は別売です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.