

品番 : EA809BR-1A

品名 : 100mm/730W ディスクグラインダ-(脱着式・コード付)



販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	RG112
コード	有	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	回転数	12,000rpm
電源	AC100V・730W・7.5A	最大出力	980W
サイズ	287×117×88(H)mm	重量	1.5kg
コード長	2.5m	付属品	カニ目スパナ、2.5m脱着コード
特長	コードが邪魔にならない、片付けが容易	用途	鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・瓦の切断

電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。

コンパクトなヘッドで狭所作業に最適です。

スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」

握りやすさにこだわった直徑52mmの極細握り

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター

防じん性に優れたラビリンス構造

二重絶縁

※砥石は別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.