

品番：EA809BT-1

品名：100mm/ 650W ディスクグラインダー



販売価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)			
カタログ価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/24 21:32現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0853ページ			



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	G650
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10
回転数	12,000rpm	電源	AC100V・650W
サイズ	73×255×75(H)mm	重量	1.25kg
コード長	2m	付属品	サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。			
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。			
ラバー付きのインナーフランジ採用。			
砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。			
サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。			
二重絶縁			
サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。			
ホイールカバー(EA809BT-2:別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.