

品番 : EA809BV-10A

品名 : 100mm / 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BV)</li><li>・オフセット砥石×5枚 (#24) (EA809YE-124)</li><li>・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)</li><li>・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)</li><li>・ケース×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・モーター:100V・720W</li><li>・砥石サイズ:φ100×穴径15mm</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・回転数:2800～11000rpm</li><li>・最大出力:960W</li><li>・コード長:2.5m</li><li>・サイズ:104×263mm</li><li>・重量:1.4kg</li><li>・替カーボンブラシ:EA813BZ-27</li><li>・付属品:保護カバー、サイドハンドル</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速</li></ul>
〈オフセット砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・厚み:4mm</li><li>・粒度:#24</li><li>・砥粒:A/WA</li><li>・硬度:P</li><li>・最大回転数:13690rpm</li><li>・最大使用周速度:4,300m/min</li><li>・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。</li></ul>	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15(16)</li><li>・粒度:#40</li><li>・最大回転数:15300rpm</li><li>・ベース材質:ファイバーグラス</li><li>・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド</li><li>・用途:一般鋼用</li><li>・アングルタイプ</li></ul>

〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外径:100mm</li> <li>・穴径:15(16)</li> <li>・粒度:#60</li> <li>・最大回転数:15300rpm</li> <li>・ベース材質:ファイバーグラス</li> <li>・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド</li> <li>・用途:一般鋼用</li> <li>・アングルタイプ</li> </ul>	〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ:415×160×105mm</li> <li>・材質:スチール</li> <li>・砥石用仕切板付</li> </ul>
電源	AC100V・720W		
ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!			
持ち運びや保管に便利なスチールケース付き			

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA809BV-10C  <b>コメント</b> 変更点:砥石・ケース</p>
	<p><b>品番</b> EA809BV-40A  <b>コメント</b> 仕様確認ください。</p>

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.