品番: EA809BV-10C

品名:100mm/720W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,300円 (税抜)/ 27,830円(税込)					
カタログ価 格	25,300円(税抜)/27,830円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 08:44現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログ ページ						









仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセッ ト品
〈セット内容〉	・100mm ディスクグラインダー本体 ×1 ・105×1.0mm 切断砥石×10枚 (#60) ・100×3.0mm オフセット研削砥石×5 枚(#36) ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本 体仕様〉	 ・電源:100V·720W ・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ・スピンドル径:M10×1.5 ・回転数:2800~11000rpm ・最大出力:960W ・コード長:2.5m ・サイズ:104×263mm ・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27 ・付属品:保護カバー、サイドハンドル ・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
〈切断砥石仕様〉	 ・外径:105mm ・穴径:15mm ・粒度:#60 ・最大回転数:14500rpm ・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用 ・高品質酸化アルミ砥粒 ・安全な両面補強タイプ 	〈オフセット研削砥石仕様〉	 ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:3mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計

		・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
〈ケース仕様〉	・サイズ:430×180×230(H)mm ・重量:1040g ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、 本体底の収納物が取り出しやすくなっ ています。	

ディスクグラインダー本体に切断砥石(10枚)・オフセット研削砥石(5枚)をセットしたESCOオリジナルセット!

持ち運びや保管に便利なケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.