

品番：EA809BV-10C

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0819ページ		



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・100mm ディスクグラインダー本体 ×1</li><li>・105x1.0mm 切断砥石×10枚 (#60)</li><li>・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚 (#36)</li><li>・工具箱×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源:100V・720W</li><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・回転数:2800~11000rpm</li><li>・最大出力:960W</li><li>・コード長:2.5m</li><li>・サイズ:104×263mm</li><li>・重量:1.4kg</li><li>・替カーボンブラシ:EA813BZ-27</li><li>・付属品:保護カバー、サイドハンドル</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速</li></ul>
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:105mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・粒度:#60</li><li>・最大回転数:14500rpm</li><li>・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用</li><li>・高品質酸化アルミ砥粒</li><li>・安全な両面補強タイプ</li></ul>	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・厚み:3mm</li><li>・粒度:#36</li><li>・最大回転数:13750rpm</li><li>・最大使用周速度:72m/s</li><li>・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業</li><li>・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計</li></ul>

			・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
〈ケース仕様〉	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ:430×180×230(H)mm</li> <li>・重量:1040g</li> <li>・材質:ポリプロピレン</li> <li>・中皿1枚付</li> </ul> <p>中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物を取り出しやすくなっています。</p>		
ディスクグラインダー本体に切断砥石(10枚)・オフセット研削砥石(5枚)をセットしたESCOオリジナルセット!			
持ち運びや保管に便利なケース付き			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.